

ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN SO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительная муфта позволяет использовать систему соединителей WeiCoS без базовой клеммы. Систему можно использовать в плавающем или стационарном исполнении для соединения двух проводов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm ²
Номер для заказа	2007080000
Тип	ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN SO
GTIN (EAN)	4050118391848
Кол.	50 Шт.

ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	42 мм	Глубина (дюймов)	1,654 inch
Высота	22,55 мм	Высота (в дюймах)	0,888 inch
Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch
Масса нетто	3,27 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50
Температура при длительном использовании, макс.	120		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	втычной
-------------	---------

Параметры системы

Исполнение	Соединение, втычной, Пружинное соединение	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	1	Уровни с внутр. перемычками	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	2,5 mm ²	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1,33 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	0,77 W		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
----------	----------------	-----------------------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[User Manual ZP 2.5](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	4895520000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 шт.	
Тип	BZT 1 WS 10/5	Исполнение
Номер для заказа	4895490000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 шт.	