

## SM-FO 22/22 MM SI


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Предотвращение неправильных действий: SM**

Маркировочные элементы MultiMark для устройств могут использоваться для маркировки оборудования от разных производителей. Независимо от области применения они обеспечивают четкую идентификацию всех компонентов, таких как устройства управления и сигнальные устройства от различных поставщиков.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

Версия	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 22 x 22 мм, серебряный
Заказ №	<a href="#">2712070000</a>
Тип	SM-FO 22/22 MM SI
GTIN (EAN)	4050118749861
Кол.	500 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,63 мм	Глубина (дюймов)	0,025 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	22 мм	Ширина (в дюймах)	0,866 inch
Масса нетто	0,23 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	без содержания галогенов, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Вспененный полиэтилен с акриловым клеем
Материал	Полиэстер	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	серебряный
Ширина	22 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**SM-FO 22/22 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SM-FO 22/22 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005080000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	