

**IE-FCML-MINIUSB-0.3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Собранные провода IE

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабель USB, USB A Mini, Сервисный интерфейс, USB A Mini, 0.3 m
Заказ №	<a href="#">2488200000</a>
Тип	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 июня 2024 г. 17:00:47 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	0,3 м	Длина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	31 g		

## РВ46 Общие технические данные

Вид защиты	IP64	Основной материал корпуса	РА
------------	------	---------------------------	----

## Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

## Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	--

## Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
---------------	--

## Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный
---------------	--------

## Штекер

Штекер левый	USB A Mini, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный	Штекер правый	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
--------------	--	---------------	--

## Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## IE-FCML-MINIUSB-0.3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>