

**HDC C COAX 50 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Гнездо, Золото, 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">2748660000</a>
Тип	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Кол.	10 Шт.

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	2,15 g
-------------	--------

## Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение, Соединение под пайку	Диаметр контакта, вилка Ø	4,8 мм
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	2 мм	Материал	Сплав медный
Поверхность	Золото	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,14 mm <sup>2</sup>	Серия	ModuPlug
Сечение соединительного провода	0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>	Способ изготовления	круглый
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 500

## Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## СТХ / НТГ / НТХ



### Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	HTG 174	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032410000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190009434	Шестигранный обжим
Кол.	1 Шт.	

## Электрические модули



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC MCOAX 4 FC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6748550000</a>	Модуль
GTIN (EAN)	4050118890747	
Кол.	5 Шт.	