

**WPDPC X33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Крышка клеммы, Материал Wemid, Светло-серый, Высота: 29.77 мм, Ширина: 37.6 мм, Глубина: 85.5 мм
Номер для заказа	<a href="#">2503390000</a>
Тип	WPDPC X33 GY
GTIN (EAN)	4050118533354
Кол.	8 Шт.

## WPDPС Х33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	85,5 мм	Глубина (дюймов)	3,366 inch
Высота	29,77 мм	Высота (в дюймах)	1,172 inch
Ширина	37,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,48 inch
Масса нетто	5,85 g		

## Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность  
исполнение Нет

## Параметры системы

Требуется концевая пластина	Нет	Уровни с внутр. перемычками	Нет
-----------------------------	-----	-----------------------------	-----

## Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Светло-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>