

EF-EMC 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Версия	Выпускной фильтр, IP55, серый
Заказ №	2557710000
Тип	EF-EMC 60 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568356
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

EF-EMC 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	46 мм	Глубина (дюймов)	1,811 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	320 мм	Ширина (в дюймах)	12,598 inch
Масса нетто	930 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	292 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Класс фильтра	G 4
Материал	Термопласт	Монтажная высота	7 мм
Монтажная глубина	39 мм	С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	Цветовой код	серый
Ширина установочных вырезов	292 мм		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 60 55 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements



EF-EMC 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 6X 55	Версия
Заказ №	2557050000	Плоский фильтр, IP55, белый
GTIN (EAN)	4050118567687	
Кол.	5 шт.	