

EXRV-T 6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Инструмент для установки заклепок под развальцовку |
| Номер для заказа | 2562710000 |
| Тип | EXRV-T 6.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 |
| Кол. | 4 Шт. |

EXRV-T 6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------------|------------|
| Высота | 224 мм | Высота (в дюймах) | 8,819 inch |
| Диаметр | 34 мм | Масса нетто | 118 g |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000365 | ETIM 7.0 | EC000365 |
| ETIM 8.0 | EC000365 | ETIM 9.0 | EC000365 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-43 | ECLASS 11.0 | 21-04-51-12 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-51-12 | ECLASS 13.0 | 21-04-51-12 |

Общая информация

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Головка с возможностью поворота | Да | Диаметр | 34 мм |
| Материал | Алюминий | Номинальный диаметр | 6,5 мм |
| Цветовой код | серебряный, черный | | |

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|

EXRV-T 6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Заклепка и крышка**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | EXRV 6.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582690000 | Заклепка под развальцовку, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Кол. | 1 000 шт. | |