

CUTFIX PRO FEEDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабеле-резкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автоматическая машина для резки
Заказ №	2797200000
Тип	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Кол.	1 Шт.

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	370 мм	Глубина (дюймов)	14,567 inch
Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Ширина	300 мм	Ширина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	13 000 g		

Автоматы для отрезки

Дисплей	ЖК-дисплей	Клавиатура	Сенсорный дисплей
Многожильные / одножильные отдельные провода	макс. 10 мм ² / макс. 2,5 мм ²	Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 мм
Предварительный выбор длины, макс.	999 999 мм	Предварительный выбор длины, мин.	1 мм
Предварительный выбор количества, макс.	Код количества регулируемой детали	Привод	электрический
Присоединяемая мощность	0,1 kW	Программное обеспечение	для обмена данными с IBM-совместимыми ПК
Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder
Каталог	Catalogues in PDF-format

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Тип	AIMESA V CUTFIX	Версия
Заказ №	9054740000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248104512	
Кол.	1 шт.	