


THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Рулонные этикетки без клеевой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 18.8 x 50 mm, Siemens, серый
Номер для заказа	2799220000
Тип	THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR
GTIN (EAN)	4064675260981
Кол.	1 500 Шт.

THM ET 200SP-NA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	18,8 мм	Высота (в дюймах)	0,74 inch
Ширина	50 мм	Ширина (в дюймах)	1,969 inch
Масса нетто	0,183 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Материал	Полипропилен	
Напечатанные символы	без	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-50...100 °C	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	
Цветовой код	серый	
Ширина	50 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

THM ET 200SP-NA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

