

PVHXM+M+W-XX06M-15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y- или X-кабель используется для соединения трех или четырех элементов PV системы, например, для соединения между PV панелями, инверторами и блоками защиты от перенапряжений. Кабели доступны с различными вариантами соединений.

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Кабель с крестообразным соединением, 2x MC4 Female, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm ² , 1000 V
Заказ №	2814270000
Тип	PVHXM+M+W-XX06M-15
GTIN (EAN)	4064675298953
Кол.	1 Шт.

PVHXM+M+W-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 117,6 g

PV жгут кабелей

Версия с кабелем PV	Сторона кабеля	слева
	Количество	1
	Длина кабеля	160 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm ²
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	MC 4
	Тип разъемного контакта	гнездо
	Сторона кабеля	справа
	Количество	1
	Длина кабеля	200 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm ²
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	MC 4
	Тип разъемного контакта	гнездо
	Сторона кабеля	справа
	Количество	2
	Длина кабеля	200 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm ²
Номинальное напряжение пост. тока	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	WM4 C
	Тип разъемного контакта	штекер
	Сторона кабеля	справа
	Количество	3
	Длина кабеля	200 мм
	Цвет кабеля	черный
	Сечение кабеля	6 mm ²
	Версия кабельного наконечника (блочная конструкция)	соединитель
	Версия с соединителем	MC 4
Сечение провода		6 mm ²
Тип разъемного контакта		штекер

Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

PVHXM+M+W-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[CE-Declaration_PV_Y-X_Cables](#)

Каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

PVHXM+M+W-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PVHXM+M+W-XX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Изображения

