

**SQV 6/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 18.00, Изолированный: Нет, 125 A, черный, серый
Номер для заказа	<a href="#">2615080000</a>
Тип	SQV 6/2
GTIN (EAN)	4050118653908
Кол.	100 Шт.

## SQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	32 мм	Глубина (дюймов)	1,26 inch
Высота	7,5 мм	Высота (в дюймах)	0,295 inch
Ширина	26 мм	Ширина (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	8,71 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

## Общие сведения

Количество полюсов	2
--------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

## Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	125 A	Тип	Перемычка
------------------------------	-------	-----	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	18 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	125 A
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Полиамид	Цветовой код	черный, серый
----------	----------	--------------	---------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 3 июля 2024 г. 5:59:00 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SQV 6/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>