

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Номер для заказа	2830770000
Тип	SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389125
Кол.	1 Шт.

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 24 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP65, IP67, IP68	Вид соединения	Вилка/розетка, привинченный
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	M 12
Кодировка	S-coded	Количество полюсов	4
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	600 V
Номинальный ток	12 A	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 100	Экранированное соединение	Да

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-111 Стандарт, материал изоляции IEC 60664-1

Общие технические данные

Вид защиты	IP65, IP67, IP68	Вид соединения	Вилка/розетка, привинченный
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	M 12
Кодировка	S-coded	Количество полюсов	4
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	600 V
Номинальный ток	12 A	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	Штекер M12, Гнездо M12
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Изображение изделия



Габаритный чертеж



Детальный чертеж



Plug

Схема контактов






Схема контактов



Разрез узла в сборе



SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

