

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
Заказ №	2833890000
Тип	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Кол.	1 Шт.
Запасные части	2875560000 2875570000

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	323 мм	Глубина (дюймов)	12,717 inch
Высота	188 мм	Высота (в дюймах)	7,402 inch
Ширина	230 мм	Ширина (в дюймах)	9,055 inch
Масса нетто	12 496 g		

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²
Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm ²	Обжим	Трапецеидальный
Привод	Электромеханический	Продолжительность цикла	ок. 1,5 с
Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	OPIN CRIMPFIX ECO WEB
Каталог	Catalogues in PDF-format

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	HUELSENTRENNMESSER CRIM	Версия
Заказ №	2875570000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4064675654681	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIMESA CF ECO	Версия
Заказ №	2875560000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4064675654674	
Кол.	1 Шт.	