


SQB 4/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, черный, 41 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Да, Ширина: 39 mm
Заказ №	2615160000
Тип	SQB 4/4
GTIN (EAN)	4050118653823
Кол.	50 Шт.

SQB 4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3,5 мм	Глубина (дюймов)	0,138 inch
Высота	29 мм	Высота (в дюймах)	1,142 inch
Ширина	39 мм	Ширина (в дюймах)	1,535 inch
Масса нетто	3,95 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов	4
--------------------	---

Параметры системы

Исполнение	Перемычка
------------	-----------

Перемычка

Расчетный ток, многополюсный	41 А	Тип	Перемычка
------------------------------	------	-----	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	11 мм
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
----------	----------------	--------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

SQB 4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format