

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Рационализация процессов обжима требует увеличения степени автоматизации отдельных операций. "Оптимизация сроков монтажа" – это требование, предъявляемое ориентированными на будущее заказчиками к своим стратегическим партнерам.

Ответом на этот вызов становятся автоматы, обеспечивающие рациональную обработку проводного материала. При этом главную роль для клиента играют универсальность и функциональность.

Обширный ассортимент автоматов производства

Weidmüller гарантирует клиентам подбор профессионального и рационального решения в области обработки и переработки кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Аппарат для обжима, 0.5mm ² , 6mm ²
Заказ №	2634310000
Тип	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Кол.	1 Шт.

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	405 мм	Глубина (дюймов)	15,945 inch
Высота	240 мм	Высота (в дюймах)	9,449 inch
Ширина	165 мм	Ширина (в дюймах)	6,496 inch
Масса нетто	15 848 g		

Автоматы для обжима наконечников

Диапазон обжимаемых проводников	0.5...6 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Длина вставки	13
Длина обжима	6 - 18 mm	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm ²	Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Расходные материалы	с изоляцией и без, Кабельные наконечники для обжима двух проводов	Указание	Двойные кабельные наконечники сечением от 2 x 0,5 до 2 x 2,5 mm ² . Смена инструментов не требуется
Электрическое подключение	100-240 В / 50/60 Гц / 16 VA		

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.1	17-31-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

