

HDC MMARK 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar[®] включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Версия	Средства маркировки, Разъемы в сборе для тяжелых условий эксплуатации
Заказ №	2710590000
Тип	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Кол.	640 Шт.
совместимый принтер	2438520000 2438510000

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	3,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,122 inch
Масса нетто	0,174 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Общие данные

Исполнение	Для модуля ModuPlug MHE 4X	Материал	PA 66, POM
------------	----------------------------	----------	------------

Общие данные

Исполнение	Для модуля ModuPlug MHE 4X	Класс пожаростойкости UL 94	V-2, HB
Материал	PA 66, POM	Напечатанные символы	пустой
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Ширина	3,1 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Программное обеспечение	Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO
Каталог	Catalogues in PDF-format

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 4X MP	Версия
Заказ №	2636070000	Модуль сигналов
GTIN (EAN)	4050118692815	
Кол.	1 шт.	
Тип	HDC MHE 4X2 MP	Версия
Заказ №	2636090000	Модуль сигналов
GTIN (EAN)	4050118692839	
Кол.	1 шт.	
Тип	HDC MHE 4X FP	Версия
Заказ №	2636060000	Модуль сигналов
GTIN (EAN)	4050118692808	
Кол.	1 шт.	
Тип	HDC MHE 4X2 FP	Версия
Заказ №	2636080000	Модуль сигналов
GTIN (EAN)	4050118692822	
Кол.	1 шт.	