

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 145 mm, Ширина: 183 mm, Глубина: 2 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Номер для заказа	3073110000
Тип	MOPL K6 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858049
Кол.	1 Шт.

Дата создания 26 июня 2024 г. 4:10:21 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MOPL K6 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	145 мм	Высота (в дюймах)	5,709 inch
Ширина	183 мм	Ширина (в дюймах)	7,205 inch
Размеры крепежа, высота	72,5 мм	Размеры крепежа, ширина	162 мм
Масса нетто	357 g		

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Сталь листовая, оцинкованная
Поверхность	оцинкованный	Толщина материала	2 мм

Общие данные - аксессуары

Вид крепления	привинченный	Материал	Сталь листовая, оцинкованная
Поверхность	оцинкованный	Размеры крепежа, высота	72,5 мм
Размеры крепежа, ширина	162 мм	Толщина материала	2 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)
Брошюры

MOPL K6 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Глубина: 7,5 мм**

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Тип	TS35X7.5 ST K6	Исполнение
Номер для заказа	6990003903	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 172 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652666	продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 Шт.	