


SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обширная линейка продуктов MultiMark позволяет наносить оптимально структурированную и устойчивую маркировку в любом шкафу управления. Одним из примеров может служить наш маркировочный элемент для проводов SlimFix, который можно чрезвычайно быстро распечатать и закрепить. При этом они отвечают самым строгим требованиям относительно сопротивления вибрации и устойчивости к ударам. Маркировочные элементы для проводов обладают дизайном открытого типа и могут легко и быстро закреплены до или после монтажа проводки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 1.8 mm, желтый
Номер для заказа	2719070000
Тип	SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888102
Кол.	900 Шт.

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	3,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,15 inch
Масса нетто	0,317 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	1,2 - 1,8 mm
Наружный диаметр провода, макс.	1,8 mm	Наружный диаметр провода, мин.	1,2 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,75 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²
Сечение соединительного провода	0,25 - 0,75 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)
Размер маркировочной области	2,8 x 15,5 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Цветовой код	желтый
Ширина	3,8 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER SFM 1
Номер для заказа	6789000000
GTIN (EAN)	4064675259985
Кол.	1 Шт.