

HDC C HS SM0.2-0.5 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекер, Золото, 0.2 - 0.5 mm ²
Номер для заказа	2748700000
Тип	HDC C HS SM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890709
Кол.	100 Шт.

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,15 g
-------------	--------

Температуры

Предельная температура	-55 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	1 мм
Материал	Сплав медный	Поверхность	Золото
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,2 mm ²
Серия	ModuPlug	Сечение соединительного провода	0.2 - 0.5 mm ²
Тип	Штекер		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual GigaBit Module
Каталог	Catalogues in PDF-format

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Исполнение
Номер для заказа	2582650000	Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 Шт.	

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 MC	Исполнение
Номер для заказа	258520000	Модуль данных
GTIN (EAN)	4050118890761	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HDC MBUS HS 8 M	Исполнение
Номер для заказа	258650000	Использование данных
GTIN (EAN)	4050118890716	
Кол.	1 Шт.	