

HDC C HS BM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Гнездо, Золото, 0.08 - 0.12 mm ²
Номер для заказа	2748730000
Тип	HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890549
Кол.	100 Шт.

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,18 g
-------------	--------

Температуры

Предельная температура	-55 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Материал	Сплав медный
Поверхность	Золото	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,12 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm ²	Сечение соединительного провода	0,08 - 0,12 mm ²
Тип	Гнездо		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual GigaBit Module
Каталог	Catalogues in PDF-format

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Исполнение
Номер для заказа	2582650000	Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 Шт.	

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC	Исполнение
Номер для заказа	2748530000	Модуль данных
GTIN (EAN)	4050118890839	
Кол.	1 Шт.	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Исполнение
Номер для заказа	2748640000	Использование данных
GTIN (EAN)	4050118890686	
Кол.	1 Шт.	