

TS35X7.5 ST K6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 172 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	8000003903
Тип	TS35X7.5 ST K6
GTIN (EAN)	4050118652666
Кол.	20 Шт.

TS35X7.5 ST K6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	172 мм	Ширина (в дюймах)	6,772 inch
Масса нетто	66,25 g		

Общие данные

Материал	Сталь	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	оцинкованный, хромированный	Размер штампа	5.5 x 20 мм
Толщина материала	1 мм		

Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Размер штампа	5.5 x 20 мм	Толщина материала	1 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

TS35X7.5 ST K6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Исполнение
Номер для заказа	6255900000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190133337	полюсов: 1
Кол.	50 Шт.	