

TS35X15 ST K51**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 203 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Номер для заказа | 8000073094 |
| Тип | TS35X15 ST K51 |
| GTIN (EAN) | 4064675337058 |
| Кол. | 20 Шт. |

TS35X15 ST K51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 15 мм | Глубина (дюймов) | 0,591 inch |
| Высота | 35 мм | Высота (в дюймах) | 1,378 inch |
| Ширина | 203 мм | Ширина (в дюймах) | 7,992 inch |
| Масса нетто | 140 g | | |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|
| Материал | Сталь | Нормы | DIN EN 60715 |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | Толщина материала | 1,5 мм |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|---|
| Материал | Сталь | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Толщина материала | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |