

КСМА-18-125-1А-0.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	2753000000
Тип	КСМА-18-125-1А-0.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896862
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 23 мая 2024 г. 22:14:01 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-125-1А-0.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	59 мм	Глубина (дюймов)	2,323 inch
Высота	80,1 мм	Высота (в дюймах)	3,154 inch
Ширина	49 мм	Ширина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	336 g		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 А	Класс точности	1
Нагрузка	0,5 VA	Первичный ток	125 А

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Instruction sheet German
Каталог	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

