

## КСМА-42-300-1А-2.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

## Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 300 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2753160000</a>
Тип	КСМА-42-300-1А-2.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118896749
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

КСМА-42-300-1А-2.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	69 мм	Глубина (дюймов)	2,717 inch
Высота	96 мм	Высота (в дюймах)	3,78 inch
Ширина	67 мм	Ширина (в дюймах)	2,638 inch
Масса нетто	414 g		

## Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	42 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	0,5 м
------------	------	--------------	-------

## Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 А	Класс точности	1
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	300 А

## Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1
----------------	---

## Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**КСМА-42-300-1А-2.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

