

КСМА-42-800-1А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 800 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Номер для заказа	2753210000
Тип	КСМА-42-800-1А-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896695
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 23 мая 2024 г. 19:59:15 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-42-800-1А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	69 мм	Глубина (дюймов)	2,717 inch
Высота	96 мм	Высота (в дюймах)	3,78 inch
Ширина	67 мм	Ширина (в дюймах)	2,638 inch
Масса нетто	540 g		

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...50 °C
---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	42 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	0,5 м
------------	------	--------------	-------

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 А	Класс точности	0,5
Нагрузка	2,5 VA	Первичный ток	800 А

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5
----------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Instruction sheet German
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-42-800-1А-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

