

TS35X15 ST KTB6262 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Klippon TB (Terminal Box), Корпус, без продольного отверстия, Высота: 35 mm, Ширина: 55.1 mm, Глубина: 15 mm, Материал: Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный |
| Номер для заказа | 8000116357 |
| Тип | TS35X15 ST KTB6262 VER |
| GTIN (EAN) | 4099986820739 |
| Кол. | 20 Шт. |

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:31:29 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS35X15 ST KTB6262 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 15 мм | Глубина (дюймов) | 0,591 inch |
| Высота | 35 мм | Высота (в дюймах) | 1,378 inch |
| Ширина | 551 мм | Ширина (в дюймах) | 21,693 inch |
| Масса нетто | 389,42 g | | |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| Материал | Сталь | Монтажное крепление | привинченный |
| Нормы | | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| | DIN EN 60715 | | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие данные - аксессуары

| | | |
|----------|-------------|---|
| Материал | Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Сталь | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

TS35X15 ST KTB6262 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Исполнение |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | 1934150000 | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь, |
| Кол. | 1 Шт. | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и |
| | | пассивированный, серебряный |