

**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Распределитель электроэнергии с рейкой DIN  
Многопозиционный распределитель электроэнергии в  
шкафу учета для монтажной рейки TS 35

- 2-контактный, с цветовой кодировкой
- 230 В, IP 30
- Защитные модули предохранителей 25 кА

**Основные данные для заказа**

Заказ №	<a href="#">8000118953</a>
Тип	RS VERT SUPPLY BLL_F-6A
GTIN (EAN)	4099986990661
Кол.	10 Шт.

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Высота	93,7 мм	Высота (в дюймах)	3,689 inch
Ширина	17,9 мм	Ширина (в дюймах)	0,705 inch
Масса нетто	25 g		

## Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-40...70 °C
Влажность при рабочей температуре	0...85% (без появления конденсата)		

## Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение	BLL 5.08/03/180 (без центрального контакта)	Соединительные разъемы, электропитание	SL 5.08HC/03/180B (без центрального контакта)
--	---	--	---

## Расчетные данные

Вид защиты	IP30	Рабочее напряжение	230 V
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	6 A		

## PA50\_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	250 В AC	Категория перенапряжения	III
Степень опасности загрязнения	2	Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс)	4 kV

## Область подключения

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

## Соединение, электропитание

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

## Вставки предохранителей

Падение напряжения	170 mV	Плавкий, встроенный	80 A <sup>2</sup> s
Расчетная отключающая способность	25 kA		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[EN Data Sheet](#)[DE Data Sheet](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

