

**RIM 2 24/60VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С зеленым светодиодным индикатором и шунтирующим диодом

**Основные данные для заказа**

Исполнение	D-SERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение
Номер для заказа	<a href="#">7760056016</a>
Тип	RIM 2 24/60VDC
GTIN (EAN)	4032248878123
Кол.	10 Шт.

## RIM 2 24/60VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	32 мм	Глубина (дюймов)	1,26 inch
Высота	8,6 мм	Высота (в дюймах)	0,339 inch
Ширина	12,4 мм	Ширина (в дюймах)	0,488 inch
Масса нетто	2 g		

## Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

## сторона управления

Номинальное напряжение	24...60 V DC	Индикация состояния	Зеленый светодиод
Схема защиты	Безынерционный диод		

## Общие данные

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	

## Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA)	80107692	Сертификат № (cURus)	E312083
--------------------	----------	----------------------	---------

## Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

## Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E312083

## RIM 2 24/60VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">20220120 Technical change to RIM</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**RIM 2 24/60VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**



**Dimensional drawing**

