

H0,75/16T HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий
Номер для заказа	9021050000
Тип	H0,75/16T HBL
GTIN (EAN)	4008190096175
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H0,75/16T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,096 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - свет-ло-синий
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,2 мм
Длина зачистки изоляции	12 мм	Длина поверхности контакта (L2)	10 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,75/16T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

