

TS15X5 ST K21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 114 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	8000003886
Тип	TS15X5 ST K21
GTIN (EAN)	4050118627930
Кол.	20 Шт.

TS15X5 ST K21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	114 мм	Ширина (в дюймах)	4,488 inch
Масса нетто	20 g		

Общие данные

Материал	Сталь	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Размер штампа	4,5 x 20 мм
Толщина материала	1 мм		

Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Размер штампа	4,5 x 20 мм	Толщина материала	1 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Исполнение
Номер для заказа	1567480000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190033491	полюсов: 1
Кол.	100 Шт.	