

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 3, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	<a href="#">9028650000</a>
Тип	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 6 июня 2024 г. 4:09:48 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 723,38 g		

**Технические данные**

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 6 мм <sup>2</sup> (форма шестигранника), инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller
-------------------	--

**Наборы**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Инструмент для обжима	PZ 3	Количество АЕН	3 100 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	Weidmüller
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H0,5/14 OR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0690700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190015770		
Кол.	500 Шт.		

**Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H1,0/14 GE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0463000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190024697		
Кол.	500 Шт.		

## CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0533500000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 Шт.		

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0463100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190065089		
Кол.	500 Шт.		

## Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028460000</a>	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Кол.	100 Шт.		
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028450000</a>	Набор матриц-вставок	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Кол.	1 Шт.		

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H0,75/14 W	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0462900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033248		
Кол.	500 Шт.		

**Чемодан**

- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

**Основные данные для заказа**

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028860000</a>	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 Шт.		

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Инструменты**

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

**Crimping tools****Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Тип	PZ 3	Версия
Заказ №	<a href="#">0567300000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190052423	0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Четырехгранный обжим
Кол.	1 Шт.	