

**TS15X5 ST K32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	<a href="#">8000032395</a>
Тип	TS15X5 ST K32
GTIN (EAN)	4050118652536
Кол.	20 Шт.

## TS15X5 ST K32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	235 мм	Ширина (в дюймах)	9,252 inch
Масса нетто	3 g		

## Общие данные

Материал	Сталь	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	Размер штампа	4,5 x 20 мм
Толщина материала	1 мм		

## Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Размер штампа	4,5 x 20 мм	Толщина материала	1 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS15X5 ST K32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<a href="#">1567480000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190033491	полюсов: 1
Кол.	100 шт.	