

**TS35X7.5 ST K4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 64 mm, с продольным отверстием, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	<a href="#">8000037564</a>
Тип	TS35X7.5 ST K4
GTIN (EAN)	4050118653281
Кол.	20 Шт.

## TS35X7.5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	64 мм	Ширина (в дюймах)	2,52 inch
Масса нетто	23,75 g		

## Общие данные

Материал	Сталь	Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	оцинкованный, хромированный	Толщина материала	1 мм
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Толщина материала	1 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6225900000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190133337	полюсов: 1
Кол.	50 Шт.	

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,
Кол.	1 Шт.	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный