

**TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 433 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Номер для заказа	<a href="#">8000051451</a>
Тип	TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C
GTIN (EAN)	4050118737400
Кол.	20 Шт.

## TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	433 мм	Ширина (в дюймах)	17,047 inch
Масса нетто	156,7 g		

## Общие данные

Материал	Сталь	Монтажное крепление	привинченный
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Толщина материала	1 мм		

## Общие данные - аксессуары

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный, хромированный
Толщина материала	1 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

Тип	GFSC M5X10 TX20 SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1934150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,
Кол.	1 Шт.	оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и
		пассивированный, серебряный