

H2,5/27D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, синий
Заказ №	9037520000
Тип	H2,5/27D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493097
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

H2,5/27D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,42 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - синий
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	27 мм	Высота изоляции (A)	8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	21 мм
Длина поверхности контакта (L2)	18 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение соединяемого провода	2,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,4 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	4,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H2,5/27D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

