


H6,0/29D ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм, желтый
Номер для заказа	9037560000
Тип	H6,0/29D ZH GE
GTIN (EAN)	4008190493134
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 7 июля 2024 г. 23:23:47 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H6,0/29D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,72 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	29 мм	Высота изоляции (A)	11,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	4,5 мм	Длина зачистки изоляции	24 мм
Длина поверхности контакта (L2)	18 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	6,2 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H6,0/29D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

