

## FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Версия	Клещи
Заказ №	<a href="#">9046380000</a>
Тип	FRZ S 200
GTIN (EAN)	4032248357697
Кол.	1 шт.

## FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	190 g		

## Технические данные

Описание артикула	Кусачки с режущей кромкой длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

## Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	1,8 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	2,8 мм
Общая длина	200 мм	С изоляцией для защиты, 1000 В	Да
Твердость лезвия	60 HRC	Форма (плоскогубцы для телефонного кабеля)	прямой

## Классификации

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**FRZ S 200**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

