

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Номер для заказа	9202220000
Тип	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
Кол.	1 Шт.

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Высота	85 мм	Высота (в дюймах)	3,346 inch
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	550 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для зачистки и обрезки проводов в ПВХ-изоляции сечением 16 мм ² с особыми конфигурациями
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Длина зачистки, мин.	2 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	6 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	8 AWG	Максимальная мощность при резании гибкого кабеля	6 мм ²
Максимальная мощность при резании одножильного кабеля	2,5 мм ²	Максимальная мощность при резании плоского кабеля	10,2 мм x 4 мм
Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 мм ²	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 мм ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 мм ²	Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией

Классификации

ETIM 6.0	EC002 109	ETIM 7.0	EC002 109
ETIM 8.0	EC002 109	ETIM 9.0	EC002 109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Исполнение
Номер для заказа	6204570000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248671113	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Исполнение
Номер для заказа	6202260000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486205	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Исполнение
Номер для заказа	6205770000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248836291	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX POF	Исполнение
Номер для заказа	62012770000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248994434	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Исполнение
Номер для заказа	6202300000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486250	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Исполнение
Номер для заказа	6202280000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486236	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ERAN MULTI-STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6203100000	Запасной комплект упоров
GTIN (EAN)	4032248538102	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ERME MULTI-STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6203070000	Запасной нож
GTIN (EAN)	4032248538096	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 20 мая 2024 г. 20:46:36 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Исполнение
Номер для заказа	68944550000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248671090	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-SPX 0.75-4°SL	Исполнение
Номер для заказа	68943730000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248576449	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Исполнение
Номер для заказа	68942270000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248486212	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV	Исполнение
Номер для заказа	68944280000	Вставка
GTIN (EAN)	4032248987030	
Кол.	1 Шт.	