

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

**Основные данные для заказа**

Версия	Чемодан для инструмента, укомплектованный
Заказ №	<a href="#">9202460000</a>
Тип	PRO CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4032248493425
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Чемодан

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	170 мм	Глубина (дюймов)	6,693 inch
Высота	400 мм	Высота (в дюймах)	15,748 inch
Ширина	480 мм	Ширина (в дюймах)	18,898 inch
Масса нетто	6 179 g		

## Технические данные

Описание артикула	Чемодан для инструмента
-------------------	-------------------------

## Наборы

Упаковка	Чемодан
----------	---------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Загрузки

Уведомление об изменении продукта	<a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A DE.DOTX</a> <a href="#">PCN-PW629000-20180216-00-A EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PRO CASE PREMIUM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Плоско- и круглогубцы, изоляция согласно VDE



до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)

защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холодо- и теплостойкого, трудновоспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

## Основные данные для заказа

Тип	RZ 160	Версия
Заказ №	<a href="#">9046360000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248357666	
Кол.	1 Шт.	

## со светодиодной индикацией



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## Основные данные для заказа

Тип	VT COMBI PRO	Версия
Заказ №	<a href="#">9918860000</a>	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405749	напряжения
Кол.	1 Шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPPER ROUND TOP	Версия
Заказ №	<a href="#">9918050000</a>	Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248359165	
Кол.	1 шт.	

## Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 160	Версия
Заказ №	<a href="#">9046370000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248357673	
Кол.	1 шт.	

**PRO CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Инструменты**

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Динамометрическая отвертка



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

## Основные данные для заказа

Тип	DMS MANUELL 0,5-1,7	Версия
Заказ №	<a href="#">9918370000</a>	Динамометрический ключ
GTIN (EAN)	4032248388332	
Кол.	1 Шт.	

## с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Версия
Заказ №	<a href="#">9918870000</a>	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405756	напряжения
Кол.	1 Шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

## Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX 11	Версия
Заказ №	<a href="#">2748110000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118894493	
Кол.	1 Шт.	

## Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

## Основные данные для заказа

Тип	AM 12	Версия
Заказ №	<a href="#">9030060000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4008190337827	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AM 25	Версия
Заказ №	<a href="#">9001540000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4008190138271	
Кол.	1 Шт.	



## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комбинированный инструмент - отвертка, соединенная с кусачками - "Swift®"

Комбинированный инструмент для резки и затяжки Swift® и Swift®set для резки без смятия медного кабеля - одножильного до 1,5 мм<sup>2</sup> и гибкого 2,5 мм<sup>2</sup>



## Основные данные для заказа

Тип	SWIFTY SET	Версия
Заказ №	<a href="#">9006060000</a>	Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248257638	
Кол.	1 Шт.	

## Пассатижи, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Версия
Заказ №	<a href="#">9046290000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248356485	
Кол.	1 Шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9025430000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	Ящик
GTIN (EAN)	4008190337162		
Кол.	1 Шт.		

## Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	SE HD 180	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046330000</a>	Кусачки-бокорезы	
GTIN (EAN)	4032248357635		
Кол.	1 Шт.		

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплекты отверток



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

## Основные данные для заказа

Тип	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2749580000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118896329	
Кол.	1 Шт.	

## Функциональные плоскогубцы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	AIZ 160	Версия
Заказ №	<a href="#">9046440000</a>	Клещи
GTIN (EAN)	4032248357772	
Кол.	1 Шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## неукомплектованный сердечниками и маркировкой (только держатель)



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

## Основные данные для заказа

Тип	PRO CASE LEER	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9202470000</a>	Коробка	Чемодан
GTIN (EAN)	4032248495788		
Кол.	1 Шт.		

## Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Версия	
Заказ №	<a href="#">9002650000</a>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Кол.	1 Шт.		

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Ключ для электрошкафа



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

## Основные данные для заказа

Тип	CROSS-KEY UNIVERSAL	Версия
Заказ №	<a href="#">9918130000</a>	Универсальный ключ
GTIN (EAN)	4032248371112	
Кол.	1 Шт.	

## Комплекты неизолированных отверток



Отвертка SoftFinish производства Weidmüller, общего назначения, лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, с матовым хромированием.

## Основные данные для заказа

Тип	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Версия
Заказ №	<a href="#">2749200000</a>	Комплект отверток
GTIN (EAN)	4050118895506	
Кол.	1 Шт.	

## PRO CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

## Основные данные для заказа

Тип	SKS 2,0-8,0 MR	Версия
Заказ №	<a href="#">9008870000</a>	Штифтовой ключ
GTIN (EAN)	4032248266623	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SK WSD-S 1,5-10,0	Версия
Заказ №	<a href="#">9008850000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248266609	
Кол.	1 Шт.	

## Crimping tools



## Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	<a href="#">1444050000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm², 6mm², Трапецидальный обжим
Кол.	1 Шт.	