

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

## Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 150 мм, Ширина: 185 мм, Глубина: 2 мм, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Номер для заказа	<a href="#">9535920000</a>
Тип	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Кол.	1 Шт.

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	150 мм	Высота (в дюймах)	5,905 inch
Ширина	185 мм	Ширина (в дюймах)	7,283 inch
Масса нетто	288 g		

## Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Сталь листовая
Поверхность	оцинкованный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 15

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST FPC 20 VER	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60000037604</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653168	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 Шт.	

## TS 35

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60000037558</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653229	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">60000037557</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653212	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный