

**H2,5/14T GR BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый |
| Заказ №    | <a href="#">9004370000</a>                            |
| Тип        | H2,5/14T GR BD  |
| GTIN (EAN) | 4008190052508   |
| Кол.       | 500 Шт.   |
| Упаковка   | На катушке  |

## H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,146 g

## Технические данные

| Исполнение | Стандартный | Описание артикула | кабельные наконечники в рулоне, цвет - серый |
|------------|-------------|-------------------|--|
|------------|-------------|-------------------|--|

## Кабельные наконечники

|   |                     |   |               |
|---|---------------------|---|---------------|
| L1 в мм                                 | 14 мм               | Диаметр изоляции (D2)                               | 4,2 мм        |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2,2 мм              | Длина зачистки изоляции                             | 11 мм         |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм                | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14        |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2,5 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,25 мм       |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм             | Цветовой код  | Telemecanique |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E499744         |

## Загрузки

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Технические данные            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры                       |  |

**H2,5/14T GR BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

