

**ZQV 2.5N/6 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd
Art.nr.	<a href="#">2108720000</a>
Typ	ZQV 2.5N/6 RD
GTIN (EAN)	4050118448504
Förp.	20 Stück

## ZQV 2.5N/6 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	24,7 mm	Byggdjup (tum)	0,972 inch
Höjd	2,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,11 inch
Bredd	28,3 mm	Byggbredd (tum)	1,114 inch
Nettovikt	3,455 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allmänt

Antal poler	6
-------------	---

## Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

## Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringstyp	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

## Överkoppling

Antal överkopplade plintar	6
----------------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	---

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**ZQV 2.5N/6 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[2434520000\\_BED-ANL\\_ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)