

**PZ ZH 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима наконечников, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">9013610000</a>
Тип	PZ ZH 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248702435
Кол.	1 Шт.
Запасные части	<a href="#">9054580000</a> <a href="#">9202810000</a>

Дата создания 4 июня 2024 г. 8:32:21 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	663 g		

## Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники для обжима двух проводов	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--------------------	-----------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PZ ZH 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23T ZH GN	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037690000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493486	зеленый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23D ZH GE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037550000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29D ZH GE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037560000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037320000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492793	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29 ZH SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037330000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492809	черный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/29T ZH GN	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037700000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый	
Кол.	100 Шт.		

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ ZH 16
Заказ №	<a href="#">9054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Кол.	1 Шт.

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	Версия	Упаковка
Тип	H16,0/29D ZH BL	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037590000</a>	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493165	
Кол.	50 Шт.	
Тип	H16,0/29T ZH W	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037730000</a>	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493554	
Кол.	50 Шт.	
Тип	H16,0/38D ZH BL	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037600000</a>	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493196	
Кол.	50 Шт.	
Тип	H16,0/38T ZH W	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037740000</a>	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493561	
Кол.	50 Шт.	
Тип	H16,0/29 ZH GN	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037360000</a>	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492830	
Кол.	50 Шт.	

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Аксессуары

Тип	H16,0/38 ZH GN	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037370000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492847	зеленый	
Кол.	50 Шт.		

## В ленте из пакетов



• В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)  
 • Цветовой код Weidmüller  
 • Цветовой код согласно DIN  
 • Другой цветовой код



## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/26D R ZH SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004710000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4032248044221	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/26T ZH BR SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9005170000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482756	коричневый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24 ZH EB SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004940000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	В ленте из пакетов
GTIN (EAN)	4008190482718	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		

## PZ ZH 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

## поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/24DS ZH R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9018880000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105830	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/30DS ZH R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9018890000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105847	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/30S ZH EB	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9018870000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105823	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		

## PZ ZH 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H10,0/24S ZH EB	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9018860000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4032248105816	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		

## в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004720000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004930000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482701	черный	пакетов
Кол.	100 Шт.		
Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9005160000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm,	В ленте из
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый	пакетов
Кол.	100 Шт.		

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/30 ZH EB	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037350000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492823	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/30T ZH BR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037720000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493530	коричневый	
Кол.	100 Шт.		

Дата создания 4 июня 2024 г. 8:32:21 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**PZ ZH 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

Тип	H10,0/30D ZH R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037580000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 23 mm, 18 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493158	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24D ZH R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037570000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493141	красный	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24T ZH BR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037710000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm,	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190493516	коричневый	
Кол.	100 Шт.		
Тип	H10,0/24 ZH EB	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9037340000</a>	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190492816	слоновой кости	
Кол.	100 Шт.		

**PZ ZH 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Запасные части****Принадлежности / запасные части****Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Тип	ERTE ES PZ ZH 16
Заказ №	<a href="#">9054580000</a>
GTIN (EAN)	4032248052493
Кол.	1 Шт.

**Запасные части**

После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

**Основные данные для заказа**

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	