

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



Los carriles DIN de acero son los más difundidos en el mercado. Entre los carriles DIN metálicos, son los que poseen la menor protección contra cortocircuitos, similar a la del acero inoxidable.

## Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 4.20 mm, Longitud de ranura: 12.20 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código	<a href="#">0117500000</a>
Tipo	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Cantidad	2 m

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 13:52:41 CEST

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	5,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,217 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0,591 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	140 g		

## Carril

Ancho de ranura	4,2 mm	
Anchura de ranura		
Carril de montaje previamente perforado	Sí	
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2	1,2 kA	
Distancia de ranura	8 mm	
Distancia de taladros centrales	20 mm	
Diámetro de la perforación (D)	4,2 mm	
Diámetro de taladro	4,2 mm	
Espesor	1 mm	
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	10 mm²	
Longitud de la guía de montaje	máx.	2.000 mm
	mín.	0 mm
	nominal	2.000 mm
Longitud de ranura	12,2 mm	
Longitud de ranura		
Material	Acero	
Normas	DIN EN 60715	
Separación de ranura		
Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado	
Taladro, ranurado	Sí	

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tornillos



Dependiendo del borne o también de los accesorios, ofrecemos diferentes tipos de tornillos como artículos adicionales o también piezas de repuesto.

## Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M4X6	Versión
Código	<a href="#">0149700000</a>	Tornillo de sujeción (borne)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Cantidad	100 Pieza	

Tipo	BFSC M4X6 MS	Versión
Código	<a href="#">0136300000</a>	Tornillo de sujeción (borne)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Cantidad	50 Pieza	

## TS 15

TS 15

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## Datos generales para pedido

Tipo	EW 15	Versión
Código	<a href="#">0382860000</a>	Ángulo de fijación lateral, Poliamida 66, beige, Carril: TS 15, Montaje directo
GTIN (EAN)	4008190187804	
Cantidad	50 Pieza	

Tipo	ZEW 15	Versión
Código	<a href="#">7920340000</a>	Ángulo de fijación lateral, Plástico, beige, Carril: TS 15, Montaje directo
GTIN (EAN)	4032248238910	
Cantidad	20 Pieza	

Tipo	EW 15/2	Versión
Código	<a href="#">1071900000</a>	Ángulo de fijación lateral, Plástico, Beige oscuro, Carril: TS 15, Montaje directo
GTIN (EAN)	4008190462949	
Cantidad	50 Pieza	

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

## Datos generales para pedido

Tipo	SO SH1	Versión
Código	<a href="#">0401460000</a>	Soporte de la barra colectora
GTIN (EAN)	4008190188092	
Cantidad	20 Pieza	