

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников**

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобирах может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецидальный обжим
Номер для заказа	9020000000
Тип	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Кол.	1 шт.
Запасные части	9050340000 2917160000

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch
Масса нетто	248,63 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	соединенные в полоски кабельные наконечники	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 20		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



Пример использования



Пример использования




STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Запасные части

Принадлежности / запасные части

**Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников**

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Тип ERTE AIME SPX P II

Номер для заказа [4099986548121](#)

GTIN (EAN) 4099986548121

Кол. 1 Шт.

Тип ERSATZMESSER STRIPAX PL Исполнение

Номер для заказа [4008190350949](#)

Запасной нож

GTIN (EAN) 4008190350949

Кол. 5 Шт.

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14 GE BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,0/14T R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60241950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Таре
GTIN (EAN)	4008190080723		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/14D SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6024350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190005474		
Кол.	500 шт.		
Тип	H1,5/14T SW BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60241960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	На катушке
GTIN (EAN)	4008190262389		
Кол.	500 шт.		

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14T GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 11 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 шт.		
Тип	H2,5/14D BL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 шт.		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14D GR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190154837		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14T HBL BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	На катушке
GTIN (EAN)	4008190179298		
Кол.	500 шт.		
Тип	H0,75/14 W BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6004290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190006778		
Кол.	500 шт.		


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобирах может привести к разрушению.

Основные данные для заказа

Тип ERTE AIME SPX P II
Номер для заказа [4099986548121](#)
GTIN (EAN) 4099986548121
Кол. 1 шт.

Тип ERSATZMESSER STRIPAX PL
Номер для заказа [4008190350949](#)
GTIN (EAN) 4008190350949
Кол. 5 шт.

Исполнение

Запасной нож

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип H0,5/14T W BD
Номер для заказа [40081930000](#)
GTIN (EAN) 4008190262402
Кол. 500 шт.

Исполнение
Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый

Упаковка

На катушке

Тип H0,5/14D W BD
Номер для заказа [4008190162627](#)
GTIN (EAN) 4008190162627
Кол. 500 шт.

Исполнение
Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый

Упаковка

На катушке

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	Н0,5/14 OR BD	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6344270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	На катушке
GTIN (EAN)	4008190091774		
Кол.	500 шт.		