


**H6,0/20T GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый
Номер для заказа	<a href="#">9021130000</a>
Тип	H6,0/20T GN
GTIN (EAN)	4008190111731
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

## H6,0/20T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,36 g

## Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - зеленый
------------	-------------	-------------------	--

## Кабельные наконечники

L1 в мм	20 мм	Военное обозначение	T 20A 023 A
Диаметр изоляции (D2)	6,3 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	3,5 мм
Длина зачистки изоляции	14 мм	Длина поверхности контакта (L2)	12 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>
Толщина изоляции (S2)	0,3 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм
Цветовой код	Telemecanique		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H6,0/20T GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

