

CRIMP-SET PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Исполнение	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 4, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: Weidmüller
Номер для заказа	9025800000
Тип	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 23 мая 2024 г. 16:52:05 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 728,66 g		

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 4 мм ² , инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller
-------------------	---

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	4 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²
Инструмент для обжима	PZ 4	Количество АЕН	3 000 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	Weidmüller
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX		

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Исполнение
Номер для заказа	6038860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 шт.	

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6035000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 шт.	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 4	Исполнение
Номер для заказа	6042500000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190090920	0.5mm², 4mm², Трапецидальный обжим
Кол.	1 Шт.	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6043100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190065089		
Кол.	500 Шт.		

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6680700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190015770		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6682900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033248		
Кол.	500 Шт.		

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6049160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60493000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190024697		
Кол.	500 шт.		

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки



- Корпус чемодана из небыющей пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	6038450000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	
Кол.	1 Шт.	

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	6038460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 Шт.	