

**CRIMP-SET PZ 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 16, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX 16, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 6, Цветовой код: Weidmüller
Номер для заказа	<a href="#">9025850000</a>
Тип	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 23 мая 2024 г. 15:40:14 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 680,74 g		

## Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 16 мм <sup>2</sup> , инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller
-------------------	--

## Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 мм <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 мм <sup>2</sup>
Инструмент для обжима	PZ 16	Количество АЕН	400 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	Weidmüller
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX 16		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6583500000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190183905		
Кол.	100 шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H10,0/22 EB	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	<a href="#">6584200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет слоновой кости	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190033460		
Кол.	100 шт.		

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	4008190072506	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 шт.	

## Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H16,0/22 GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4008190165406	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190165406		
Кол.	100 шт.		
Тип	H16,0/28 GN	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	4008190165406	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190165406		
Кол.	100 шт.		

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6038860000</a>	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 Шт.	

## Crimping tools



## Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6032600000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm², 16mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 Шт.	

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Вставки



- Корпус чемодана из небыющей пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6038460000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 Шт.	

Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6038450000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	
Кол.	1 Шт.	