


H10,0/24 ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости
Номер для заказа	9037340000
Тип	H10,0/24 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492816
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

H10,0/24 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,8 g
-------------	-------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет слоновой кости
	Двойной наконечник	

Кабельные наконечники

L1 в мм	24 мм	Высота изоляции (A)	13,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	5,8 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmueller
Ширина изоляции (B)	7,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	Сайт UL
-----------------------	---------

Сертификат № (cULus)	E499744
----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H10,0/24 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

