

## QL 2 SAKG32+70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 32.00, Szigetelt: Nem, 150 A, szürke
Rendelési szám	<a href="#">0194000000</a>
Típus	QL 2 SAKG32+70
GTIN (EAN)	4008190177645
Qty.	5 Stück

## QL 2 SAKG32+70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Szélesség	50 mm	Szélesség (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	33 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	CuSn	Szín	szürke
-------	------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	2	Névleges áram, 2 pólusú	150 A
Névleges áram, többpólusú	150 A	Típus	Keresztösszekötő

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

## Méretetek

Osztás, mm (P)	32 mm
----------------	-------

## Névleges adatok

Névleges áram	150 A
---------------	-------

## Általános

Pólusszám	2	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

**QL 2 SAKG32+70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)